



2019年3月4日

各 位

会 社 名 日本たばこ産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺島 正道
(コード番号 2914 東証 第一部)
問合せ先 IR広報部(TEL 03-3582-3111(代表))

たばこ用デバイス「プルーム・テック・プラス」及び
専用リフィル4銘柄の販売エリア拡大について

当社は、低温加熱型のたばこ用デバイス「プルーム・テック・プラス」及び専用リフィル「メビウス・フォー・プルーム・テック・プラス」4銘柄の販売エリアを、4月1日より、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県の6都府県へ拡大することとなりました。なお、当該エリアにおけるたばこ販売店の一部においては、3月18日より先行販売を順次開始します。

本件による当社グループの当期連結業績への重要な影響はありません。

詳細については、添付の「Press Release」をご覧ください。

(添付) Press Release

クリーン、なのにパワフルな吸いごたえ

低温加熱型「プルーム・テック・プラス」

4月1日より、6都府県へ販売エリアを拡大！

一部たばこ販売店では3月18日より順次、先行販売開始

以 上

本資料は投資家の皆様への公平な情報提供を目的として作成したものです。

お客様への販売促進又は喫煙を促す目的ではありません。

クリーン、なのにパワフルな吸いごたえ
低温加熱型「プルーム・テック・プラス」
4月1日より、6都府県へ販売エリアを拡大！
一部たばこ販売店では3月18日より順次、先行販売開始

JTは、低温加熱型の加熱式たばこ用デバイス「プルーム・テック・プラス」スターターキット、及び専用リフィル「メビウス・フオー・プルーム・テック・プラス」4銘柄の販売エリアを、4月1日より、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県の6都府県へ拡大し、エリア内のコンビニエンスストア等（約20,000店舗）、及びたばこ販売店（約800店舗）で販売開始します。なお、当該エリアにおけるたばこ販売店の一部においては、3月18日より先行販売を順次開始します。

「プルーム・テック・プラス」スターターキット：ブラック、ホワイトの2カラー展開



■ 低温加熱型デバイス「プルーム・テック・プラス」

JTの低温加熱型『プルーム・テック・シリーズ』は、たばこ葉を燃やさず、高温で直接加熱もしない、JT独自の“低温加熱方式™”により、紙巻たばこと比較し、におい1%未満*1、健康懸念物質99%以上カット*2を実現しました。

その中でも「プルーム・テック・プラス」は、たばこ葉とベイパーを増量し、「プルーム・テック」以上の吸いごたえを実現しました。「プルーム・テック」は、多彩なフレーバーとクリアなたばこの味わいが特徴ですが、「プルーム・テック・プラス」は、たばこらしい、奥深い味わいをお求めのお客様に適した製品です。

*1：嗅覚検査に合格して一般的な嗅覚をもつことが確認されている6名による三点比較式臭袋法に基づく判定。紙巻たばこの煙とプルーム・テック/プルーム・テック・プラスのたばこベイパー（たばこ葉由来の成分を含む蒸気）を無臭の空気で希釈し、それぞれ入った袋のにおいをかぎ、「ちょうどにおいなくなる希釈倍数」を統計的に数値化した。

*2：本製品の使用に伴う健康へのリスクが紙巻たばこ比べて小さいことを説明するものではありません。紙巻たばこの煙1パフとプルーム・テック/プルーム・テック・プラスのたばこベイパーの1パフに含まれる、WHOがたばこ煙中の含有量を優先して低減すべき物質として選択している9物質の量を比較。紙巻たばこは、試験用標準紙巻たばこ(3R4F)を選定。

■ 「プルーム・テック・プラス」発売後の反響

2019年1月29日よりPloom専門店、及びオンラインショップで販売を開始しましたが、その製品特徴に対して、お客様より大変ご好評をいただいております。

実際に購入されたお客様に、その購買理由についてアンケートを実施したところ、約8割の方が「吸いごたえがある」を選択し、最も高い結果*1となりました。これは、普段「プルーム・テック」をご使用のお客様に限らず、高温加熱型の加熱式たばこや、紙巻たばこをご使用のお客様においても同様の結果となっております。

また製品の特徴である“パワフルな吸いごたえ”だけではなく“低温加熱型ならではのにおいの少なさ”、“たばこらしい奥深い味わい”についても、たくさんのお客様に評価いただいております。

*1 Ploom Shop お客様アンケート調べ 2019年1月29日～2月8日 N= 1590人 / 選択方式・複数回答数

<主なお客様からの声>

- ・ 「今吸っている紙巻たばこより吸い応えがあるのに、においが少なくて驚いた。」
- ・ 「プルーム・テックと同じにおいの少なさで、蒸気量が多く、とても吸い応えがある。」
- ・ 「プルーム・テックのフレーバーも良かったけれど、プルーム・テック・プラスのフレーバーは大人の嗜好品らしい味わいですね。」
- ・ 「使用方法が簡単で使いやすい。プルーム・テックと同じで吸うたびにボタンを押す必要はないし、ボタンが追加されたことでカプセル交換や充電容量の確認もしやすい」

■ 「プルーム・テック・プラス」スターターキット 販売概要（4月1日以降）

拡大した販売エリアにおけるコンビニエンスストア等（約20,000店舗）、及びたばこ販売店（約800店舗）においては、予約なしで購入が可能です。また、現在販売中のPloom専門店においても、3月4日時点で予約なしでの販売*1を開始しております。

なお、たばこ販売店の一部においては、3月18日より先行販売を順次開始しますが、先行販売期間においては、「プルーム・テック・プラス」スターターキットのブラック、及び専用リフィルのみの取扱いとなります。

*1 予約なしでの販売には数量に限りがございますので、ご購入いただけない場合がございます。また、予約販売の方を優先させていただきますので、確実にご購入いただきたい場合は事前予約をいただようお願いいたします。

■ 製品概要 「プルーム・テック・プラス」

➤ 「プルーム・テック・プラス」スターターキット

本体バッテリーと充電機器等を内包するスターターキット



- [加熱型] 低温加熱型 (約 40℃^{*2})
- [価格] 4,980 円 (税込)
- [内容物] バッテリー、カートリッジカバー+カプセルホルダー、AC アダプター、マイクロ USB ケーブル
- [カラー] ブラック・ホワイトの定番カラー2色^{*3}
- [使用方法] [Ploom ブランドサイト](https://www.ploom.jp/techplus/howtouse/)
(<https://www.ploom.jp/techplus/howtouse/>)

*1 : Ploom オンラインショップ及び全国 Ploom 専門店では、ラウンド型の特別なパッケージにて販売しておりましたが、コンビニエンスストア等及び一部たばこ販売店では通常パッケージ (スクエア型) にて販売します

*2 : 使用時のたばこカプセル内の温度が約 40℃です。

*3 : 今後、新たなカラーバリエーションも販売予定

➤ 製品スペック表

| デバイス スペック | Ploom TECH | Ploom TECH+ |
|---------------------------|--|--|
| フル充電時の使用可能パフ数 (カプセル本数) | 約 250 パフ (カプセル 5 本) | 約 250 パフ (カプセル 5 本) |
| 1 カプセルあたりパフ数 | 約 50 パフ (最大 120 秒 = 2.4 秒 / 1 パフ × 50 パフ) | 約 50 パフ (最大 120 秒 = 2.4 秒 / 1 パフ × 50 パフ) |
| ボタン | 無し (吸引による電源オン) | 有り 電源オン・オフ、カプセル交換通知解除 (吸引中のボタン操作は不要) |
| カプセル交換通知 | LED 青 40 回点滅 (点滅終了後、使用可能) | LED 青・紫 40 回点滅 (点滅中に 3 秒間ボタン押下で使用可能) |
| バッテリー残量通知 | 青→赤(0%) | 青 (>21%) 紫 (20-1%) 赤(0%) |
| 充電時間 (フル充電) | 約 90 分 | 約 90 分 |
| 充電方式 | 専用 USB チャージャー | マイクロ USB ケーブル |

➤ 「ブルーム・テック・プラス」専用リフィルラインアップ

| | | | | |
|--------|---|--|--|--|
| 銘柄名 | メビウス・マイルド・ブランド・フォー・ブルーム・テック・プラス | メビウス・ロースト・ブランド・フォー・ブルーム・テック・プラス | メビウス・コールド・ミント・フォー・ブルーム・テック・プラス | メビウス・クリア・ミント・フォー・ブルーム・テック・プラス |
| 価格（税込） | 500 円 | | | |
| 内容物 | たばこカプセル 5 本、カートリッジ 1 本入り | | | |
| 味香りタイプ | <p><レギュラータイプ> マイルドなたばこの味わいに溶け込む、爽やかなうまみのアクセント</p> | <p><レギュラータイプ> 香ばしいたばこの味わいに調和する、奥深いコクのアクセント</p> | <p><メンソールタイプ> ジャパンミント由来の氷冷感に、キレのある刺激のアクセント</p> | <p><メンソールタイプ> ペパーミント由来の爽快感に、ほのかな甘みのアクセント</p> |

<Ploom 専用カスタマーサービス>

電話番号：0120-108-513

受付時間：9:00～22:00

休業日：12月30日～1月4日